

エスコの便利アイテム案内

売れてます!!

鉄板やロッカーなど磁石のくっつくところがあればどこでも使える便利なヤツ!
持ち運びラクチン、簡易タイプの作業灯としてもGOOD!

マグネット付LEDライト



- 電源…単4電池×3本(付属)
 - LEDライト24灯付
 - 本体サイズ… $\phi 70 \times 85\text{mm}$
- 連続点灯時間…6時間**

消費電力…1.58W



Ullman

品番 **EA781BG-20** 価格 **3,850円** 税込価格 4,043円

- 土台にマグネット付で金属面のあらゆる場所に取付可能です。
- ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です。



アルミヘッド



ヘッドが回転



首振り可能



ベース直径
53mm

マグネットベース
裏面

<http://www.esco-net.com>
商品に関する詳しい情報がご覧になれます。



・送料無料
・全国配送
・商品数 86,000点



お問合せ
ご注文は⇒