

(R600a) ボールバルブ式マニホールドキット
EA101V-1



● ノンフロン家庭用冷蔵庫用

● 圧力計…1～10bar(-0.1～1.0MPa)

● 連成計…1～3bar(-0.1～0.3MPa)

● 接続ポート径…UNF7/16-20(1/4”フレア)

● 100cmチャージホース4本(赤・青・黄・黒各1本)

● サイトグラス付

● ゲージはゼロ調節ネジ付

● R600aは可燃性ガスの為、換気の良い所で作業してください。

● ボールバルブ式のため、90° の操作でバルブの開閉作業を行う事でできます。

● 耐震ゲージカバー付