

EA104AD-23  
(ミニコントロールバルブ)

R134a用

ホース側  
M10

ポート側  
M10

- 全長 57~62mm
- 空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。
- 指先で軽く開閉が行えます。
- センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
- 使用圧力 3.0MPa(サービス用ですので常設でのご使用は避けてください)

時計方向に回すと  
バルブコアが押され  
同時にバルブが開きます。

反時計方向に回すと  
バルブコアが開放され  
同時にバルブが閉じます。

※交換ローレット部パッキン  
...EA104PA-13

