

## マイクロコントロールバルブ



品番	接続径	適用冷媒	ハンドルカラー
EA104AD-26A	UNF1/2"-20×UNF1/2"-20(5/16"フレア)	R410A	ピンク
EA104AD-27A	UNF7/16"-20×UNF7/16"-20(1/4"フレア)	R404A・R407C	オレンジ

- サイズ…43(W)×23(D)×52(H)mm
- 重量…90g
- 耐圧…5MPa
- 使用圧力…3.92MPa
- 52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます
- 真空ポンプからフロンポンペへ接続変更時も真空状態を維持したまま行えるのでホース内の空気抜きの手間が省けます。

