マイクロコントロールバルブ



品番	接続径	適用冷媒	ハンドルカラー
EA104AD-26	UNF1/2"-20×UNF1/2"-20(5/16"フレア)	R410A	ピンク
EA104AD-27	UNF7/16"-20×UNF7/16"-20(1/4"フレア)	R404A • R407C	オレンジ
EA104AD-28		R12-R22-R502	グレー

※全て廃番になりました。

- ●サイズ…44(W)×16(D)×44(H)mm
- ●重量…70g ●耐圧…5MPa
- ●44mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます
- ●真空ポンプからフロンボンベへ接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので ホース内の空気抜きの手間が省けます

