

EA105A-11、-12、-13 置針式圧力計

<仕様>

- 外径…φ 100mm ○ ゲージ厚み…42mm
- 置針式
- 接続径…UNF7/16-20(1/4")

- ◆ 置針によって、配管の漏れが一目で確認出来ます。
- ◆ 長配管の検査の際は、何箇所かに使用することで、漏れ箇所の限定が容易になります。
- ◆ 空調配管などの耐圧テスト時に使用すると便利です。
- ◆ 校正証明書の発行または、校正証明書付での出荷も可能です。

※別途費用(代理店様にご確認下さい)+納期約2~3週間

品番	適用圧力
EA105A-11	0~5.0MPa
EA105A-12	0~7.0MPa
EA105A-13	0~10.0MPa

