

	行数	全長	ブラシサイズ	毛丈	木柄サイズ
EA109B - 21	3行	255	15X90	20	21(W) × 12(t)
EA109B - 22	4行	255	18X90		23(W) × 12(t)

(ワイヤーブラシ) (単位 mm)

木柄
ステンレス 線径 0.3mm ハード
(SUS304)

