

(ラック、ニス用刷毛)

	サイズ	全長	毛幅	毛丈	玉厚
EA109HA-10	3号	185mm	10mm	22mm	4mm
EA109HA-11	5号	185mm	15mm	22mm	4mm
EA109HA-12	8号	185mm	25mm	22mm	4mm
EA109HA-13	10号	185mm	30mm	22mm	4mm
取扱中止 EA109HA-14	12号	185mm	36mm	22mm	4mm
取扱中止 EA109HA-15	15号	185mm	42mm	22mm	4mm
取扱中止 EA109HA-16	20号	185mm	55mm	22mm	4mm

- 補修、塗り残しの作業に
- 材質 羊胴毛
- 油性、ニス
- 木柄

参考

白毛…一般に山羊 80%、豚毛、馬毛など(弾力性があり、塗料になじむ)
 赤毛…馬毛、ロバ毛(尾)(腰が強く油の吐出しが良い)
 黒毛…黒豚主体。馬の天尾など(毛腰はしなやか)