

(ラック、ニス用刷毛)

Ver.1.1

	サイズ	全長	毛幅	毛丈	重量
EA109HA-20	3号	190mm	10mm	21mm	5g
EA109HA-21	5号	190mm	15mm	21mm	6g
EA109HA-22	8号	190mm	25mm	21mm	9g
EA109HA-23	10号	190mm	30mm	21mm	12g
EA109HA-24	12号	190mm	36mm	21mm	14g
EA109HA-25	15号	190mm	42mm	22mm	18g
EA109HA-26	20号	200mm	55mm	22mm	20g

- 補修、塗り残し作業の細かい作業に
- 材質 人毛
- 油性、ニス
- 木柄
- 厚み 5mm

参考

白毛…一般に山羊 80%、豚毛、馬毛など(弾力性があり、塗料になじむ)

赤毛…馬毛、ロバ毛(尾)(腰が強く油の吐出しが良い)

黒毛…黒豚主体。馬の天尾など(毛腰はしなやか)



19. Dec