## (ラック、二ス用刷毛)

	サイズ	全長	毛幅	毛丈
EA109HA-40	5 <del>号</del>	205mm	15mm	40mm
EA109HA-41	8 <del>号</del>	205mm	25mm	40mm
EA109HA-42	10 <del>号</del>	205mm	30mm	40mm
EA109HA-43	12 <del>号</del>	205mm	36mm	40mm
EA109HA-44	15 <del>号</del>	205mm	42mm	40mm
EA109HA-45	20 <del>号</del>	210mm	55mm	40mm

- 高粘度、防水等の補修、塗り残し作業に最適
- 〇 材質 豚毛 〇 油性、ニス、水性、高粘度。
- 〇 木柄
- 〇玉厚 5mm

## 参考

白毛…一般に山羊80%、豚毛、馬毛など(弾力性があり、塗料になじむ) 赤毛…馬毛、ロバ毛(尾)(腰が強く油の吐出しが良い) 黒毛…黒豚主体。馬の天尾など(毛腰はしなやか)

24.Oct.