

品番	サイズ	全長	毛幅	毛丈	玉厚
EA109HG-10	5号	210mm	15mm	32mm	10mm
EA109HG-11	8号	210mm	24mm	34mm	12mm
EA109HG-12	10号	215mm	30mm	34mm	14mm
EA109HG-13	15号	220mm	40mm	34mm	14mm
EA109HG-14	20号	225mm	50mm	35mm	14mm
EA109HG-15	25号	230mm	60mm	36mm	14mm
EA109HG-16	30号	235mm	70mm	37mm	15mm
EA109HG-17	35号	240mm	85mm	38mm	15mm
EA109HG-18	40号	250mm	95mm	39mm	15mm

(ラック、ニス用刷毛)

- 材質 羊毛
- ラック、ニス用
- 木柄

参考

白毛…一般に山羊 80%、豚毛、馬毛など(弾力性があり、塗料になじむ)

赤毛…馬毛、ロバ毛(尾)(腰が強く油の吐出しが良い)

黒毛…黒豚主体。馬の天尾など(毛腰はしなやか)