

EA109LB - 11
EA109LB - 12
EA109LB - 13
EA109LB - 14
EA109LB - 15
EA109LB - 16
EA109LB - 17
(水性塗料用刷毛)

| サイズ (幅) | | 全長 |
|---------|-------|-------|
| 30mm | (10号) | 230mm |
| 40mm | (15号) | |
| 50mm | (20号) | |
| 60mm | (25号) | |
| 70mm | (30号) | 240mm |
| 85mm | (35号) | |
| 95mm | (40号) | |

白毛
ペイント、工場、船舶用
木柄
(参考) 50mmサイズで 毛丈40mm 毛厚16mm

白毛...一般に山羊 80%、豚毛、馬毛など(弾力性があり、塗料になじむ)
赤毛...馬毛、ロバ毛(尾)(腰が強く油の吐出しが良い)
黒毛...黒豚主体。馬の天尾など(毛腰はしなやか)