

	サイズ	幅(約mm)	全長(約mm)	毛丈(約mm)
EA109LD-1	3号	10	215	24
EA109LD-2	5号	15	215	28
EA109LD-3	8号	25	220	32
EA109LD-4	10号	30	240	44
EA109LD-5	15号	42	235	44
EA109LD-6	20号	55	240	45

(ラック・ニス用刷毛)

- 白毛
- 木柄
- 家具、建具などの木部の仕上げ塗装に

参考 20号サイズで 毛丈45mm 毛厚20mm 全長 240mm

参考

白毛…一般に山羊 80%、豚毛、馬毛など(弾力性があり、塗料になじむ)

赤毛…馬毛、ロバ毛(尾)(腰が強く油の吐出しが良い)

黒毛…黒豚主体。馬の天尾など(毛腰はしなやか)