

(ゴシック面相筆)

EA109MH-11
EA109MH-12

号	毛丈	毛幅
1号	17mm	1mm
2号	18mm	1.5mm

- いたち毛
- 柄 竹
- 柄長さ 179～195mm

参考

白毛…一般に山羊 80%、豚毛、馬毛など(弾力性があり、塗料になじむ)
赤毛…馬毛、ロバ毛(尾)(腰が強く油の吐出しが良い)
黒毛…黒豚主体。馬の天尾など(毛腰はしなやか)