

EA109MK-40
EA109MK-41
EA109MK-42
EA109MK-43
EA109MK-44
EA109MK-45
EA109MK-46
EA109MK-47
EA109MK-48
EA109MK-49
(画筆)

号	金具幅	毛丈	毛幅	全長
2号	6	12	5	290
4号	6.5	16	6	293
6号	8.5	18	7	305
8号	9.5	22	9	308
10号	10.5	26	9.5	315
12号	12	27	11	324
14号	13	28	12	325
16号	16.5	26	15	333
18号	16.5	31	16	333
20号	20	35	19	340

(単位mm)

- 木柄
- 黒豚毛
- レタリング、塗込、イラスト等

参考

白毛…一般に山羊 80%、豚毛、馬毛など(弾力性があり、塗料になじむ)

赤毛…馬毛、ロバ毛(尾)(腰が強く油の吐出しが良い)

黒毛…黒豚主体。馬の天尾など(毛腰はしなやか)