

EA109NC-61～-68 ローラー刷毛セット(仕上用)



品番	毛幅	重量
EA109NC-61	100mm	169g
EA109NC-62	150mm	183g
EA109NC-63	175mm	238g
EA109NC-66	替ローラー(100mm)×2本	41g
EA109NC-67	替ローラー(150mm)×2本	55g
EA109NC-68	替ローラー(175mm)×2本	110g

特長

- 毛がスプリング形式で塗料の含みやはきだしが良く、塗布時の飛散も少ない。
- 泡の発生、毛抜けが少ない無泡タイプ。

適応塗料

- ・低VOCマルシヨン塗料:◎
- ・水性・溶剤ウレタン:◎
- ・水性・溶剤シリコン:◎
- ・水性・溶剤フッ素:◎

仕様

- 水性、油性、一般塗料用
- ハンドルサイズ…100×305mm
- 軸径…6mm
- 毛丈…20mm
- 毛材質…ポリエステル
- 軸材質…スチール(上質クロームメッキ仕上げ)
- ハンドル…ポリプロピレン

