

## EA112AG 真空ポンプ

### 【仕様】

ローター方式...シングルステージ  
排気速度...50Hz 25L/分  
60Hz 30L/分  
真空到達度...75 ~ 225ミクロン  
モーター...100V、90W  
回転数...50Hz :1400rpm  
60Hz :1680rpm

サイズ...110 × 250 × 235(H)mm  
重量...6.9kg  
接続口...UNF7/16-20 (1/4")  
付属品...真空ポンプオイル  
新冷媒回路の真空引きには  
真空ポンプアダプターを併用してください

