

## EA112RD 電磁弁付真空ポンプ(ツーステージ)

### 【仕様】

- ローター方式…ツーステージ
- 排気速度…50Hz: 72L/分  
60Hz: 87L/分
- 到達真空度…3Pa(25ミクロン)
- モーター…AC100V 240W(1/3HP)
- 回転数…50Hz: 2800rpm  
60Hz: 3450rpm
- サイズ…322(W) × 124(D) × 235(H)mm
- 重量…8.3kg
- 吸入口…1/4"フレア(UNF7/16-20)  
3/8"フレア(UNF5/8-18)
- 付属品…フレアアダプター: 5/16"(UNF1/2-20)  
M10 × P1.5  
真空ポンプオイル: 270cc

- ◆ 電磁弁付きのため、万が一の時でも、配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します
- ◆ ベース(足幅)が広いので、安定性がよく、屋根上での作業も安心!
- ◆ 配管長が長い場合でも、3/8"ポートが標準付属されているので、3/8"ホースを使用して作業を行えば短時間で作業が終了できます(ホース内の流量が1/4"ホースよりも多いため)

- 真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします
- 真空ポンプゲージを使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことができます  
↳ EA103KB、EA103KC等

