

EA115B-1
(高圧洗浄機用ガン)

○ お手持ちの動噴で使えます。農機、自動車の洗浄から野菜などの泥落としが
強力に、また優しく洗浄ができます。(ホースは EA115BB-1, -2等をお勧めします。)

- ホース接続 G1/4”メス
- ノズル径 $\phi 1.6\text{mm}$
- 全長 350mm
- 重量 600g
- 最高圧力 15MPa
最高吐出量 20L/min
- 水温は60°Cまで使用可能です。

- 先端ノズルカバー90°回転で
直射~扇形噴霧が無段階調整できます。
- 本体 樹脂製
ノズル ステンレス製

