

EA115GA-11~-16
(フレキシブルシャフト)

コアケーブル直径 φ 7.9mm
ナイロンケース径 φ 12.7mm

	長さ	適合パイプ
GA-11	3.7m	
GA-12	5.2m	
GA-13	7.6m	
GA-14	10.7m	
GA-15	13.7m	14.3~25.4mm
GA-16	18.3m	

(廃番)
(廃番)
(廃番)
(廃番)



旧EA115G-50
旧EA115G-60(別売)



フレキシブルシャフト



適合先端ブラシ類
(別売り)

ブラシ取付金具(拡大)



クリーナー接続金具(拡大)

