

EA115GA-21~-26
(フレキシブルシャフト)

コアケーブル直径 φ9.5mm
ナイロンケース径 φ14.3mm

	長さ	適合パイプ	
GA-21	5.2m	17.5~25.4mm	(廃番)
GA-22	7.6m		(廃番)
GA-23	10.7m	17.5~25.4mm	
GA-24	13.7m		
GA-25	18.3m		
GA-26	22.9m		(廃番)

先端ブラシ類
適合サイズ
φ17.5mm~
φ25.4mm用あたりを
ご利用ください。

ブラシ取付金具(拡大) ネジサイズ 1/4-28



(組合せは参考です。)



IEEA115G-50
IEEA115G-60(別売り)

IEEA115G-1(別売り)

IEEA115G-10(別売り)



クリーナー接続金具

フレキシブルシャフト

適合先端ブラシ類
(別売り)



クリーナー接続金具(拡大)

