

US-KS(標準強力型)



独立BLT振動方式による強力洗浄シリーズ（工業分野などに向いています）

発振子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン振動子を採用しています。
 本体は洗浄槽、外装ともに耐食性の優れたステンレス製で堅牢型です。
 マイコン制御により、一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されています。
 本機は安全性に配慮した構造になっています。（温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護）

特長

- ・電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。
- ・排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも排水できます。
- ・本機は安全性に配慮した構造になっています。
 （温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等）
- ・高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。
- ・洗浄に最適なきめ細かな温度コントロールが可能です。
- ・洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。
- ・デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。
- ・残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。
- ・洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。
- ・メモリー機能により1度設定した”温度”および”洗浄時間”は、パワースイッチをOFFにしても記憶されています。
- ・上記機能により、次回お使いになる際はスイッチをONにしスタートを押すだけで前回と同じ条件で使用できます。
- ・標準付属としてスノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)が付いています。
- ・操作パネルには溶剤対応のPP樹脂を採用しています。



操作パネル



手動排水バルブ

※US-1KS,US-2KSにはありません。



上フタ(ステンレス製)



スノコ(ステンレス製)

オプション

オプション品として洗浄バスケット、洗浄カゴ、インサートトレイをご用意しました。様々な洗浄用途に応じてお選びいただけるので効率の良い洗浄が行えます。材質：ステンレス(SUS304)

洗浄バスケット(孔径Φ3mm)	洗浄カゴ(網目10mm)	インサートトレイ	インサートトレイ ※18KS、30KS用
ピーカーラックA	ピーカーラックB	ピーカーラックC	
冷却管	使用イメージ		

US-1KS

EA115HD-1



型式	US-1KS
槽容量	1.6L
槽内寸法間口(mm) (幅×奥行×高さ)	152×137×100
本体寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	213×200×240
本体質量(約)	3.6kg
高周波出力	60W
ヒーター容量	50W
電源	AC100V 50/60Hz
発振	38kHz BLT 自励発振
排水方式	—
液温制御	常温～50℃(1℃刻みで設定)
タイマー設定	最大60分(1分刻みで設定)
材質	洗浄槽:SUS304 本体:SUS304 パネル:PP樹脂
付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード

※槽内寸法は上部寸法です。
槽はデーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。
※仕様、外観及び価格は改良のため予告なく変更することがあります。