

# EA115HD-1~HD-10 超音波洗浄器

- 卓上型洗浄機
- 発振子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン振動子を採用
- 本体は洗浄槽、外装ともに耐食性の優れたステンレス製で堅牢型です
- マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されています
- 本機は安全性に配慮した構造になっています(温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護)



※ ~~EA115HD-1~~ ~~EA115HD-2~~ ~~EA115HD-5~~ ~~EA115HD-8~~ は取扱中止商品です。

仕様/品番	<del>EA115HD-1</del>	<del>EA115HD-2</del>	<del>EA115HD-5</del>	EA115HD-6	EA115HD-7	<del>EA115HD-8</del>	EA115HD-9	EA115HD-10
槽容量	1.6L	2.6L	5.8L	9.2L	13.0L	18.0L	20.4L	28.2L
槽内寸法(mm) (巾×奥行×高さ)	152X137X100	237X137X100	299X150X150	299×236×150	325X299X150	325X299X200	502×299×150	502X299X200
本体寸法(mm) (巾×奥行×高さ)	213X200X240	302X200X240	364X213X290	364×303×290	390X364X290	390X364X352	567×364×290	567X364X352
本体重量(約)	3.6kg	4.9kg	7.1kg	8.9kg	10.8kg	11.5kg	14.8kg	15.5kg
高周波出力	60W	120W	180W	240W	360W	360W	480W	480W
ヒーター容量	50W	80W	160W	210W	210W	420W	300W	510W
電源	AC100V 50/60Hz							
発振	38kHz BLT 自励発振							
排水方式	-	-	-	手動排水バルブ式				
温度設定範囲	常温～50℃(1℃刻みで設定)							
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)							
材質	洗浄槽:SUS304、本体:SUS304、パネル:PP樹脂							
付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コート*							

\* 槽内寸法上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります

## 特長

- 電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。
- 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水できます
- 高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。
- 洗浄に最適なきめ細かな温度コントロールが可能です。
- 洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄の為に何度もボタンを押す必要はありません。
- デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。
- 残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。
- 洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。
- メモリー機能により1度設定した”温度”及び”洗浄時間”は、パワースイッチをOFFにしても記憶されています。
- 上記機能により、次回お使いになる際はスイッチをONにしスタートを押すだけで前回と同じ条件で使用できます。
- 操作パネルには溶剤対応のPP樹脂を採用しています。



(上フタ、スノコ)



(操作パネル)



(脱着式電源)

