

EA115HG-1

(超音波洗浄器)

用途

■工業部品洗浄、理化学用小物洗浄
医療用小物洗浄、貴金属洗浄、義歯洗浄



特長

- 小さくても強力洗浄
高い高周波出力で超音波パワーを生み出し頑固な汚れをきれいに落とす。
- 誰でも簡単
ボタン一つの簡単操作/5分タイマー付(任意の時間で停止可能)
- 出し入れも楽々
間接洗浄が可能/便利な洗浄バスケット付
- とっても安全
空焚防止機能/過電流の保護機能
連続使用時の温度上昇防止機能/内部環境の保護機能

仕様

- 定格 AC100V 50/60Hz
- 発振 38KHz 自励発振
- 高周波出力 40W
- 消費電力 50W
- 本体重量 0.76kg
- タイマー設定範囲 5分
- 洗浄槽容量 0.35L
- 槽内寸法間口 $\Phi 90 \times 56$ (H)mm
- 本体寸法 132x156x155(H)mm
- ヒーター付
- ヒーター容量 70W
- 材質 本体 ABS樹脂
上蓋 PS樹脂
洗浄槽 SUS304
バスケット PP樹脂
- 脱着式電源コード