

超音波洗浄器

超音波がガンコな汚れも粉碎



貴金属の奥の奥まで スッキリ洗浄する 超音波洗浄器

- ブラシでは届かない細かな部分や隠れた部分の汚れまでスッキリ。
- ゴシゴシこすって大切なアクセサリに傷を付ける心配もありません。
- 水(又は食器用中性洗剤を薄めた洗浄液)と洗いたい物を入れてスイッチを押すだけの簡単操作。

超音波洗浄器で どうして汚れが落ちるの？

超音波の衝撃波
(キャビテーション)がガ
ンコな汚れを粉碎

振動がこびりつい
た汚れを分離

ミクロのかくはんが
汚れを分散、再付
着を防止



大きなめがねも入るゆとりのサイズ

- 大きなめがねでもきちんと入ります。
(当社従来品 EC-4515比幅で約10mmサイズアップ)

便利なアクセサリホルダーと 洗浄かごが付属

- 腕時計の金属バンドや、ネックレスの鎖部を洗浄したい時に便利な「アクセサリホルダー」付き。
大切な装飾品も安心して洗浄できます。
- 洗浄したものを取り出しやすい「洗浄かご」付き。



JAN/4975058 451813

EC-4518W 超音波洗浄器 EA115HS-1

洗浄中の様子が見やすいLEDランプ付き

ワンプッシュオープンふた。

- ワンプッシュでふたが自動的にゆっくりと開きます。

ICオートオフタイマー内蔵。

- 3分間で自動的にスイッチが切れるオートオフのICタイマー採用。
- 途中で止めたい時は、「スタート/ストップ」スイッチを押せば止まります。



【付属品】すき間ノズル、すき間ノズルホルダー

- 製品寸法: 約225 × 155 × 145mm
- 製品質量: 約935g
- パッケージ寸法: 約265 × 200 × 185mm
- パッケージ込質量: 約1.4kg ●カートン8入
- 【標準仕様】AC100V 26W ICタイマー: 約3分間オートオフ 洗浄槽容積: 725ml 600ml(MAXライン) コード: 長さ約1.5m
- 主材質: ABS(本体、洗浄カゴ)

※洗浄に不適切なものもありますので、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。心臓用ペースメーカーをご利用の方は使用しないでください。

- 商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 商品写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なる場合があります。

- ホームページアドレス <http://www.twinbird.jp>

★消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。



ツインバード工業株式会社

TWINBIRD 本 社 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田 2084-2 ☎(0256) 92-6111 (代)

このカタログの記載内容は平成18年3月現在のものです。

'06.03.10-A03