

EA115JE-2B SEC-1310-2N1

プロも愛用する人気機種、スタンダードタイプの決定版。

エンジン式



コードNo.	039566
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	694×460×703
質量 (kg)	28.9
■ポンプ	
圧力MPa (kgf/cm ²)	10.0 (102)
水量 (L/min)	13
回転数 (min-1)	1750
■エンジン	
名称	空冷4サイクルガソリンエンジン
総排気量 (cc)	196
定格出力	3.7kW (5.0PS) /1800min-1
最大出力	4.8kW (6.5PS) /1800min-1
始動方式	リコイルスターター式
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量 (L)	3.1

標準付属品

コードNo./ガン	04P50008	ライフルガンASY 500-クイック *
コードNo./ノズル	04000021A	可変ノズルASY φ1.3 橙
コードNo./高圧ホース	04T54031020	高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック *
コードNo./吸水ホース	04000552	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無*
コードNo./吸水ストレーナー	04000034	ストレーナー 円盤形 40メッシュ
コードNo./余水ホース	04000550	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10 *

使用例



SEC-2Nタイプについて

**HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心
自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能！
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計**



ガンフック&ホースフック

サイドにはガンを収納できるガンフック。背面にはホースを収納できるホースフックも採用。移動に便利です。

HONDA製汎用エンジン

HONDA製高耐久汎用エンジンを全機種に搭載。高い信頼性と品質と共に、アフターメンテナンスも安心です。

高耐久三連プランジャーポンプ

スーパー工業の長年の実績により培った、ノウハウの詰まった高耐久三連プランジャーポンプを搭載しています。

大型車輪

悪路でも移動が容易な大型車輪を採用しています。

<自吸方式>

水道のない場所でもローリータンクなどに水をためれば、どんな場所でも強力洗浄が可能です。



<楽々移動！>

28.0kg～50.4kgと超軽量コンパクト設計。1人でも車両への積み込みが可能です。



<楽々積み込み！>

小型車両にも余裕で積み込み可能なコンパクト設計です。



標準付属の変ノズル付ライフルガンSUS（500mm）

※3007-2Nを除く

