

SER-5タイプ **NEW**

コンパクト フルフレーム

フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求。プロユースのあらゆる現場で求められる能力を有した充実なラインアップ!

高品質 高耐久

信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心。三連プランジャー式高圧ポンプ・大型ラインストレーナ等、ハードユースに求められる高耐久仕様

**プロ仕様
高い利便性**

2段積み対応フレーム・1点吊りフック・自動エア抜き・ブレーキ付き大型車輪等、現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデル!

- 建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑え
- 家屋やビルの外壁洗浄
- 農機具、船底の洗浄・塗装剥離に



全機種標準付属
タービンガン

スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)
SER-2010・2308・3007-5タイプ

ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)
SER-1616・1620・2015・3010-5タイプ



EA115JF-1A

仕様		スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)			ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)			
型式名		SER-2308-5	SER-2010-5	SER-3007-5	SER-1616-5	SER-1620-5	SER-2015-5	SER-3010-5
ポンプ	コードNo.	039306	039356	039326	039366	039316	039346	039336
	圧力MPa (kgf/cm ²)	8.0(82)	10.0(102)	7.0(71)	16.0(163)	20.0(204)	15.0(153)	10.0(102)
	水量(L/min)	23.0	20.0	29.0	16.0	16.0	20.0	29.0
	回転数(min ⁻¹)	1750						
エンジン	名称	空冷4サイクルガソリンエンジン						
	総排気量(cc)	196				270		
	定格出力	3.7kW(5.0PS)/1800min ⁻¹				5.1kW(6.9PS)/1800min ⁻¹		
	最大出力	4.1kW(5.5PS)/1800min ⁻¹				6.3kW(8.5PS)/1800min ⁻¹		
	始動方式	リコイルスターター式						
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン						
	燃料タンク容量(L)	3.1				5.3		
	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	510×530×555				610×616×627		
質量(kg)	40.2				57.6			

HONDA製汎用エンジン搭載

SER-5タイプは、全機種HONDA製高耐久汎用エンジンを採用。各種定期交換部品もWEBパーツリスト(P.46)で簡単に選定が可能です。

抜群のメンテナンス性

メンテナンス性を重視し、研究を重ね考えられたフレーム設計。高圧ポンプやエンジンのメンテナンスも容易です。

- 1点吊りフック**
 移動・運搬に便利な、1点吊りフックを装備

■ 自動エア抜き
 利用者の利便性を追求

■ オイルサイトグラス
 オイル管理に便利な大型サイトグラスを採用

■ 2段積み対応強化フレーム
 便利な2段積みにも対応した強化型フレームを採用

■ HONDA製汎用エンジン
 HONDA製高耐久汎用エンジンを搭載。高い信頼と品質と共に、アフターメンテナンスも安心

■ ガンフック
 収納や移動に便利なガンフック

■ ブレーキ付き大型車輪
 悪路でも移動容易な大型車輪 更に便利なブレーキ付き

※SER-5タイプはメーカーオプションにてセルスタータ搭載モデル（BS5タイプ）もご用意可能です。（ハイパワータイプを除く）

- SER-2308-BS5(No.039406) ●SER-2010-BS5(No.039456)
●SER-3007-BS5(No.039426)

**オススメ
オプション**

- ## ■専用上乘せ ホースリール

便利なホースリールが
取付可能



OPTION
ホースリール

- ## ■専用ハンドルバー

持ち運びに便利なハンドル
バーが取付可能

※ラインオプションとなります。



スタンダードクラス用	04Z10152
ハイパワークラス用	040000722

スタンダードクラス用	04Z93060
ハイパワークラス用	04Z93660

EA115JF-1A

[illegible]