

RM 110 ASF 1L

業務用温水高圧洗浄機専用のスケール除去剤です。ヒートコイルの管の内壁にスケールが付着して燃焼効率が悪くなるのを防ぎます。原液のままご使用ください。・使用温度:60℃～140℃・内容量:1L

【ボイラー内にスケールが付着した場合】

- ・水温が上がりにくくなり、熱量的な洗浄が出来なくなります
- ・水の出が悪くなり、洗浄にムラが出ます
- ・燃料の流れが悪くなり、黒い煙が出ます

↓

機械の故障・老朽化が早まり、修理、再購入の原因につながります。



《スケールとは》
スケールは、水中のカルシウムやマグネシウムが金属表面などに結晶となって固着するものです。高温中で結晶になりやすい為、湯沸かし機やボイラー設備などで一般的に発生します。

・

ケルヒヤー温水高圧洗浄機をボイラー故障から守ります！



RM 110 ASFは、ケルヒヤー温水高圧洗浄機のスケール付着防止に優れた効果を発揮します。本来のボイラー性能を保ち、安定した温水での洗浄を可能にします。

注文番号: 6.295-932.0

業務用温水高圧洗浄機専用のスケール除去剤です。

ヒートコイルの管の内壁にスケールが付着して燃焼効率が悪くなるのを防ぎます。原液のままご使用ください。

・使用温度:60℃～140℃・内容量:1L

＜スケールとは＞水中のカルシウムやマグネシウムが金属表面などに結晶となって付着するものです。高温中で結晶になりやすいため、湯沸かし器やボイラー設備などで一般的に発生します。洗浄機のボイラーのパイプ内に詰まり、故障の原因になります。温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内の付着防止、すすの発生、振動防止に。

使用温度は60℃～140℃。原液で使用。

特性

- ・
- ・
- ・
- ・ 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
- ・
- ・ 無リン
- ・



NTA-free

適合機種

- HDS 10/19 M (50Hz)
- HDS 10/19 M (60Hz)
- HDS 1000 BE
- HDS 13/15 S (50Hz)
- HDS 13/15 S (60Hz)
- HDS 4/7 C (50Hz)
- HDS 4/7 C (60Hz)
- HDS 4/7 U (50Hz)
- HDS 4/7 U (60Hz)
- HDS 8/15 C (50Hz)
- HDS 8/15 C (60Hz)
- HDS 8/17 M (50Hz)
- HDS 8/17 M (60Hz)
- HDS 8/17 MX (50Hz)
- HDS 8/17 MX (60Hz)
- HDS 8/9 C (50Hz)
- HDS 8/9 C (60Hz)
- HDS 801 B

用途・清掃場所

- ・ 輸送機器に
- ・ 自動車、エンジンの清掃に
- ・ スケール除去に
- ・ 油汚れに
- ・ 温水高圧洗浄機のメンテナンスに