

# パイプクリーニングホース7.5m

屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。

※曲がり角度90°以内、2箇所まで使用可能。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。

【実寸】長さ7.5m、ノズル直径 16mm



注文番号: 2.643-880.0

屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。

※曲がり角度90°以内、2箇所まで使用可能。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。

【実寸】長さ7.5m、ノズル直径 16mm

## 製品特長

特殊な短い真鍮ノズル

・ 楽にパイプを通り抜けます

4か所の孔から高圧水を噴射

・ パイプ詰まりの解消に効果的

## 製品仕様

# 製品スペック

---

本体質量 (kg)	.73
-----------	-----

---

寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	250,0 x 250,0 x 60,0
------------------	----------------------

---

## 適合機種

- G 7.10 M
- K 2
- K 2 クラシック
- K 2 クラシック カーキット
- K 2 クラシック プラス
- K 2 クラシック プラス カーキット
- K 2 ホームキット
- K 3 サイレント (50Hz)
- K 3 サイレント (60Hz)
- K 3 サイレント ベランダ (50Hz)
- K 3 サイレント ベランダ (60Hz)
- K 4 サイレント ホームキット (50Hz)
- K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
- K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)
- K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)

## 用途・清掃場所

- パイプの清掃
- 雨どいの清掃
- 排水溝の清掃