



関連動画はこちら



工事現場の高所作業に



犬走りや外床、外壁の洗浄に(オプション:FR 30 P 使用)

1 移動性・収納性 移動にも収納にも便利なサイズ

縦型のコンパクト設計。持ち手を押し込めるので、バンタイプの車で運べます。電源コードと高圧ホースをまとめるラバーバンドや、ノズルなどを収納するホルダーを装備し、省スペースで収納が可能です。



4 様々なシーンで活躍 扱いやすいダイレクトコネクター

トリガーガンにダイレクトコネクターを取付けることで、至近距離の洗浄も簡単に行えます。狭いスペースで使用の際にとっても便利です。



写真はイメージです

標準装備

高圧ホース 10m 注文番号: 6.110-034.0	トリガーガン 注文番号: 4.118-005.0	AVSスプレーランス 840mm 注文番号: 4.112-006.0	ワンタッチカップ リング(本体側) 注文番号: 6.465-031.0	ダイレクト コネクター 注文番号: 4.111-038.0	ノズルチップ 固定ホルダー 注文番号: 4.112-011.0	ノズルチップ15度 パワーノズル (ノズルサイズ036) 注文番号: 2.113-043.0

オプション

FR 30 P
注文番号:
2.111-011.0



洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えて
おります。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター 入力 / 出力 (kW)	電源コード (m)	水道ホース (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 4/8 C	1.520-913.0(50Hz) 1.520-914.0(60Hz)	単相 100	400	8	60	1.4 / 1.0	5	6	23.7	380×360×930 ※1

● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※1) 高さはハンドル最大引き上げ時 / 収納時は 620mm

取扱店

1.520-913.0 EA115KC-1A
1.520-914.0 EA115KC-2A

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番地 3
Tel 045-438-1400 Fax 045-438-1401

札幌 Tel 011-879-2181 宇都宮 Tel 028-657-8780 大阪 Tel 072-650-1395
道東 Tel 0155-61-0081 東京 Tel 048-710-8788 広島 Tel 082-507-8180
北東北 Tel 019-614-0075 横浜 Tel 045-534-0226 四国 Tel 087-864-5801
仙台 Tel 022-344-3190 静岡 Tel 054-654-3138 福岡 Tel 092-934-2811
福島 Tel 024-991-6266 北陸 Tel 076-240-3760 鹿児島 Tel 099-284-9393
新潟 Tel 025-211-1500 名古屋 Tel 052-800-0155