

製品スペック

最大吐出圧力 (MPa)	最大 11
吐出水量 (L/h)	最大 400
最高給水温度 (°C)	最大 40
動力 (V)	100 / 50
モーター入力 (kW)	1,35
質量(本体のみ) (kg)	14,4
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	349 x 427 x 867

標準装備アクセサリー & 製品機能

- テラスクリーナー, T 350
- 洗剤剤, ユニバーサルクリーナー 1L
- トリガーガン, 簡単ワンタッチ接続
- バリオスプレーランス
- サイクロンジェットノズル
- 高圧ホース, 10 m
- クイックコネクト接続(本体)
- 洗剤剤散布, プラグ & クリーンシステム
- 水冷式モーター
- フィルター(本体内部取り付け)
- 本体側カップリング



用途・清掃場所

- 自転車
- ガーデン家具
- 小型車
- フェンス、ブロック塀
- 玄関
- カーポート
- バルコニーやベランダ
- 窓や網戸
- 浴室

<水冷式静音タイプ>

世界初の水冷式モーター採用により体感音は約半分(当社同等モデルとの比較)になりました。これからは、住宅街でも気兼ねなく高圧洗浄できます。

<2つの標準装備ノズル>

バリオスプレーランス...圧力の調整ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。
サイクロンジェットノズル...高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。

<簡単接続>

高圧ホースを接続する際はワンタッチで接続できるので準備が素早く簡単にできます。

<安心長持ち>

水冷式モーター採用により耐久性がアップし、より長くご使用いただけます。(当社同等モデルとの比較)

<ホームキット>

テラスクリーナー T 350、洗浄剤(ユニバーサルクリーナー)のセット。テラスクリーナーが水ハネを防ぎ、玄関先やテラス等の掃除に便利です。延長ランスを使えば、高い場所の掃除の高圧洗浄もできます。

※水道ホースは付属しておりません。ご自宅/市販のホースか、アクセサリページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。

※ハンドルとタイヤは組み立て後、取り外しできません。

製品特長

クイックコネクトシステム	• 高圧ホースの接続が簡単です。
安全弁とモーター停止機能	• 負荷から保護します。
ノズル収納ホルダー(本体)	• ノズルを収納できます。
サイクロンジェットノズル	• サイクロンジェットノズルは、広角ノズルの80%増の威力があります。
テラスクリーナー	• 広い面の洗浄に便利です。圧力調整ができるので頑固な汚れもデリケートな面の汚れも、素材を傷めずに洗浄できます。
ユニバーサルクリーナー	• 家やお庭周りの洗浄など、様々な汚れに効果的な多目的洗剤です。
バリオスプレーランス	• 圧力調整が可能な広角ノズルです。
静音モデル	• モーター音を50%カットしました。
水冷式静音モーター	• パワフルだけど静かなモーターです。
伸縮ハンドル	• コンパクトに収納できます。