

## 製品スペック

最大吐出圧力 (MPa)	最大 10
吐出水量 (L/h)	最大 360
最高給水温度 (°C)	最大 40
動力 (V)	100 / 60
モーター入力 (kW)	1,3
質量(本体のみ) (kg)	10,3
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	331 x 286 x 563

## 標準装備アクセサリー & 製品機能

- トリガーガン, 簡単ワンタッチ接続
- バリオスプレーランス
- サイクロンジェットノズル
- 高圧ホース, 10 m
- クイックコネク特接続(本体)
- 洗剤散布, 洗剤タンク
- フィルター(本体内部取り付け)
- 本体側カップリング



### 用途・清掃場所

- 自転車
- ガーデン家具
- 小型車
- 玄関
- バルコニーやベランダ
- 窓や網戸
- 浴室

### <水冷式静音タイプ>

世界初の水冷式モーター採用により体感音は約半分(当社同等モデルとの比較)になりました。これからは、住宅街でも気兼ねなく高圧洗浄できます。

### <小型&高性能>

コンパクトボディながら高性能の洗浄力を実現しました。また、使用時にハンドルを引き出す仕様なので収納時にスペースを取りません。

### <簡単接続>

高圧ホースを接続する際はワンタッチで接続できるので準備が素早く簡単にできます。

### <安心長持ち>

水冷式モーター採用により耐久性がアップし、より長くご使用いただけます。(当社同等モデルとの比較)

※水道ホースは付属していません。ご自宅/市販のホースか、アクセサリページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。

※伸縮ハンドルは組み立て後、取り外しできません。

## 製品特長

安全弁とモーター停止機能	・ 負荷から保護します。
クイックコネクトシステム	・ 高圧ホースの接続が簡単です。
サイクロンジェットノズル	・ サイクロンジェットノズルは、広角ノズルの80%増の威力があります。
洗浄剤タンク	・ 洗浄剤を使っていつでも簡単に洗浄できます。
静音モデル	・ モーター音を50%カットしました。
水冷式静音モーター	・ パワフルだけど静かなモーターです。
伸縮ハンドル	・ コンパクトに収納できます。
フィルター	・ ポンプ内部にゴミが侵入するのを防ぎます。
バリオスプレーランス	・ 圧力調整が可能な広角ノズルです。
ノズル収納ホルダー(本体)	・ ノズルを収納できます。