

製品仕様

製品スペック

最大吐出圧力 (MPa)	8
吐出水量 (L/h)	330
最高給水温度 (°C)	最大 40
動力 (V)	100 / 50 / 60
モーター入力 (kW)	1
質量(本体のみ) (kg)	3,9
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	462 x 171 x 243

標準装備アクセサリー & 製品機能

- トリガーガン, 簡単ワンタッチ接続
- バリオスプレーランス
- 高圧ホース, 5 m
- 洗剤散布, 洗剤タンク
- フィルター(本体内部取り付け)
- 本体側カップリング



用途・清掃場所

- 自転車
- 小型車
- 窓や網戸

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。標準装備のバリオスプレーランスは水圧が調節できるので洗車から網戸の洗浄まで様々な場所に便利。

また、自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(フィルター、自吸用ホースセットが必要です)。

<軽量&コンパクト>

本体は3.9kgと小さくて軽いので、高圧洗浄するときもラクに持ち運びができます。

<標準装備ノズル>

バリオスプレーランス...圧力の調整ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。また、ノズルは製品背面に収納できるので、コンパクトにしっかり保管できます。

<洗浄剤タンク付き>

洗浄剤を入れるタンクが付いており、洗浄剤の使用にも便利。

※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。

製品特長

ノズル収納ホルダー(本体)

- ・ ノズルを収納できます。

安全弁とモーター停止機能

- ・ 負荷から保護します。

バリオスプレーランス

- ・ 圧力調整が可能な広角ノズルです。

フィルター

- ・ ポンプ内部にゴミが侵入するのを防ぎます。

操作が簡単なので扱いやすい

- ・ 持ち運びに便利。

水平ユニット設計

- ・ 安心の設計。

洗浄剤タンク

- ・ 洗浄剤を使っていつでも簡単に洗浄できます。