

## 製品スペック

最大吐出圧力 (MPa)	最大 9
吐出水量 (L/h)	最大 360
最高給水温度 (°C)	最大 40
動力 (V)	100 / 50 / 60
モーター入力 (kW)	1,25
質量(本体のみ) (kg)	5,5
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	241,5 x 279,5 x 782,5

## 標準装備アクセサリー & 製品機能

- テラスクリーナー, T 150
- 洗剤剤, ユニバーサルクリーナー 1L
- トリガーガン, 簡単ワンタッチ接続
- バリオスプレーランス
- サイクロンジェットノズル
- 高圧ホース, 8 m
- クイックコネクト接続(本体)
- 洗剤剤散布, 洗剤吸引機能
- フィルター(本体内部取り付け)
- 本体側カップリング



### 用途・清掃場所

- 自転車
- 小型車
- 窓や網戸

大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機です。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルがセットされているので、どんな汚れも効果的に落とせます。さらにテラスクリーナーと洗浄剤付きで、玄関やポーチなどの洗浄に便利です。

#### <大型ハンドルとタイヤ>

持ちやすいハンドルと移動に便利な大きなタイヤ付きなので、楽に製品の移動ができます。

#### <2つの標準装備ノズル>

バリオスプレーランス...圧力の調整ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。

サイクロンジェットノズル...高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。また、ノズルは製品背面に収納できるので、コンパクトにしっかり保管できます。

#### <ホームキット>

テラスクリーナー(延長ランス×1)と洗浄剤のセット。テラスクリーナーが水ハネを防ぎ、床面を効率よく洗浄できます。

※水道ホースは付属していません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。

※ハンドルは組み立て後、取り外しできません。

#### 製品特長

---

洗浄剤吸引ホース

・簡単に洗浄剤を利用できます。

---

安全弁とモーター停止機能

・負荷から保護します。

---

ノズル収納ホルダー(本体)

・ノズルを収納できます。

---

ユニバーサルクリーナー

・家やお庭周りの洗浄など、様々な汚れに効果的な多目的洗剤です。

---

フィルター

・ポンプ内部にゴミが侵入するのを防ぎます。

---

サイクロンジェットノズル

・サイクロンジェットノズルは、広角ノズルの80%増の威力があります。

---

テラスクリーナー

・玄関やポーチなどの洗浄に便利です。