

取扱説明書 蓄圧式ガーデンスプレー マイスター 1ℓ・2ℓ

この説明書をご使用前に必ずお読みください。

・分解図と各部名称

- ①ノズルキャップ 1-A駒(虫)
 ②No.3
 ③パッキン
 ④弁棒
 ⑤スプリング
 ⑥ツマミ
 ⑦ツマミ棒
 ⑧レバーピン
 ⑨レバー
 ⑩本体キャップ
 ⑪パッキン
 ⑫Oリングパッキン
 ⑬シリnder
 ⑭吸水パイプ
 ⑮ポンプパッキン
 ⑯ポンプ弁パッキン
 ⑰オモリ

・使用方法と注意事項(分解図参照)

1. タンク⑩から本体⑪を外し、液を入れて下さい。
(液は表示以上に入れないで下さい。)
 2. タンクに液を入れたら、本体とタンクをしっかりと締めて下さい。
 3. ツマミ棒⑫を上下して加圧して下さい。タンク内の圧力がいっぱいになります
たら、ポンプが重くなりますので、それ以上は加圧しないで下さい。又、使用中
に霧が弱くなったら、再加圧して下さい。
 4. レバー⑨を押し下げる時霧が出ます。又、レバー⑨を押し下げた状態でレバーピン⑧
を押しレバーのツメに掛けますと、連続して霧が出ます。なお、止める時は、レバー⑨
を再度押し下げる時元の位置に戻ります。
 5. ポンプの動きが悪い時は、タンクから本体を外してシリンダー⑩を左に回して外し、
Oリングパッキン⑪に少量の油を塗って下さい。
 6. 塩酸などの酸性の薬品、アルカリ性の強い薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、
ペンキ・のり・マシン油などの粘性のある液体、及び40℃以上の湯は使用しないで下さい。
 7. 使用後はタンクから本体を外し、圧縮空気を解放して下さい。殺虫・消毒剤などの御使用時は、
お子様の手に触れない様にして、使用後は真水で数回噴霧してスプレー本体に液を残さないで下さい。
 8. 安全弁⑫は一定以上の加圧がかかった場合に自動的に圧力を放出します。
(但し⑪入容器にはこの機能はありません)
 9. 容器の目盛りは多少の誤差がありますので、目安として下さい。

• 材質

本体:ポリプロピレン(一部スチール) タンク:ポリエチレン ノズル:真ちゅう

