

EA115ML-5 ハンドスプレー取扱説明書

Ver.1.0

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂く為に、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

●仕 様

- ポリエチレン製タンク
- ノズル…樹脂製
- タンク容量…1.4ℓ
- ノズル長…50mm
- サイズ…φ120×300(H)mm
- 重量 …340g



警告

- ・圧力のかかったスプレーを、直射日光にさらさないで下さい。
- ・使用後、タンク内に洗剤を入れたままにしないで下さい。

●各部名称



●使用方法

1. タンクに水や洗剤を入れる。(タンクの横に目盛があります1.4ℓ以上入れないで下さい。) カバーはエアが抜けないように、しっかり締めて下さい。
2. 15～25回ポンプロッドを上下させタンク内を加圧して下さい。
3. ハンドルのレバーを押して対象物に泡をスプレーします。
ノズルを回転させることによって 霧→飛沫→直噴 とスプレーパターンを調節する事が出来ます。

●メンテナンス

使用後はカバーを緩め、シューと音がしたら、しばらく音がなくなるまで放置し、圧力を完全に下げて下さい。
カバーを外し、タンクをきれいな水ですすぎ、その水は薬品メーカーの指示に従い処分して下さい。
ポンプロッドにオイルを差して、もう一度きれいな水でタンクを満たし、空になる迄スプレーして下さい。
殺虫剤、除草剤等の薬品を使用した時は、石鹼を混ぜたお湯で洗浄して下さい。



注意

- ・定期的に油を2、3滴ポンプロッドに滴下して下さい。
- ・ポンプ作業時、ポンプ解除時は、ポンプの上に顔を近づけないで下さい。
(水や洗剤が顔にかかる危険があります。)
- ・可燃性物質、揮発性物質、アルカリ性、酸性等の容器やポンプに影響を与えるものは使用しないで下さい。
- ・使用中は保護めがね等保護具を身に付けて下さい。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929

14.Nov.