

# EA115ML-6 ハンドスプレー(泡洗浄用)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
製品を安全にご使用頂く為にも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

## ●仕様

- ポリエチレン製タンク
- ノズル…樹脂製
- ノズル長…70mm
- タンク容量…1.4ℓ(900ml以上使用不可)
- サイズ…φ120×300(H)mm
- 重量…340g

## ●各部名称



## 警告

- ・圧力のかかったスプレーを、直射日光にさらさないで下さい。
- ・使用后、タンク内に洗剤を入れたままにしないで下さい。

## ●使用方法

1. タンクに泡洗剤を入れる。  
(タンクの横に目盛があります900ml以上入れないで下さい。)  
カバーはエアが抜けないようにしっかり締めて下さい。
2. 最大40～50回ポンプロッドを上下させタンク内を加圧して下さい。
3. 泡を生成する為にタンクを振って下さい。
4. ハンドルのレバーを押して対象物に泡をスプレーして下さい。
5. タンクカバーは、内圧が無くなるまで外さないで下さい。

## ●メンテナンス

- ・使用後はカバーを緩め、シューと音がしたら、しばらく音が無くなるまで放置し、圧力を完全に下げて下さい。
- ・カバーを外し、タンクをきれいな水ですすぎ、その水は薬品メーカーの指示に従い処分して下さい。
- ・ポンプロッドにオイルを差して、もう一度きれいな水でタンクを満たし、空になる迄スプレーして下さい。
- ・殺虫剤、除草剤等の薬品を使用した時は、石鹼を混ぜたお湯で洗浄して下さい。



## 使用上の注意

- ・定期的に油を2、3滴ポンプロッドに滴下して下さい。
- ・ポンプ作業時・ポンプ解除時は、ポンプの上に顔を近づけないで下さい。  
(水や洗剤が顔にかかる危険があります。)
- ・可燃性物質、揮発性物質、アルカリ性、酸性等の容器やポンプに影響を与えるものは使用しないで下さい。
- ・使用中は保護めがね等、保護具を身に付けて下さい。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929

14.Nov.