

# エンジン式高圧洗浄機

## 使用可能水質

○ 清水
 △ ※にごった水
 × 浮遊物のある水
 × 海水
 × 薬品

※清水以外でお使いの場合、必ずディスクフィルターを装着してください。



JCE-1408UDX  
EA115N-4B

JCE-1408U

## 別売 JCEシリーズ専用ディスクフィルター



PA-261

JAN 4971770-107656

4,743円(税抜)

※その他のオプション  
パーツは「JCEシリーズ  
オプションパーツ」  
(P.100~101)を参  
照してください。

機 種		JCE-1408U	JCE-1408UDX	
ポ ン プ	型 式	三連プランジャー式		
	最高圧力	(常用) 14MPa (140kgf/cm <sup>2</sup> )		
	最大吸水量	8L/分		
	直射距離目安	高圧直射: 2~3m、到達距離: 7~8m <sup>※3</sup>		
	吸入揚程	1.5m		
エ ン ジ ン	オイル量	120cc(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30) <sup>※1</sup>		
	エンジン名称	工進 K180		
	形 式	空冷4サイクルガソリンエンジン		
	始動方式	リコイルスターター方式		
	排 気 量	179cc		
	出 力	定格	3.1kW(4.2PS)/3600rpm	
		最大	3.5kW(4.8PS)/3600rpm	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量	3.6L	燃料消費目安	約2時間
	オイル量	0.6L(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30) <sup>※1</sup>		
点火プラグ	LG F6TC(NGK:BP6ES / チャンピオン:N9YC)			
本 体 重 量	25kg		32.5kg	
ランス・ノズル <sup>※3</sup>	直射/扇状可変 ノズル一体型ランス		ノズル交換式ランス 1本 交換噴口ノズル(5種) 各1ヶ ①直射ノズル(赤色) ②15°拡散ノズル(黄色) ③25°拡散ノズル(緑色) ④40°拡散ノズル(白色) ⑤洗剤吸引用ノズル(黒色)	
付 属 品	ガン <sup>※2</sup>	1ヶ ストレーナー	1ヶ 洗剤吸引ホース 1ヶ	
	吐出ホース(10m) <sup>※2</sup>	1本 水道直結用ホース(3m)	1ヶ ノズルクリーナーピン 1ヶ	
	吸入ホース(3m)	1本 水道直結用ホースバンド	1ヶ 余水ホース(3m) 1本	
J A N	4971770-590625		4971770-590632	
メーカー希望小売価格	オープン			

※1:ご使用前にオイルを2ヶ所(エンジン・ポンプ)入れてください。※2:JCE-1408Uはネジ式、1408UDXはワンタッチ式です。

※3:吸水した水を7~8m噴射することは可能ですが、距離が長いと圧力が落ちます。ノズル先端より2~3m位までは高圧でご使用いただけます。