

エンジン式高圧洗浄機



JCE-1510UK

FAQ動画：P202

使用可能水質



※清水以外でお使いの場合、必ずディスクフィルターを装着してください。

別売 JCEシリーズ専用ディスクフィルター



PA-261

JAN | 4971770-107656

※その他のオプションパーツは「JCEシリーズオプションパーツ」(P.195)を参照してください。

機種		JCE-1510UK		
ポンプ	型式	三連プランジャー式		
	最高圧力	(常用) 15MPa (150kgf/cm ²)		
	最大吸水量	10L/分		
	直射距離目安	高圧直射：2～3m、到達距離：7～8m※ ¹		
	吸入揚程	1.5m		
	オイル量	450cc(エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30)※ ²		
	エンジン	エンジン名称	工進 K210	
形式		空冷4サイクルガソリンエンジン		
始動方式		リコイルスターター方式		
排気量		212cm ³ (cc)		
出力		定格	3.6kW(4.8PS)/3600rpm	
		最大	4.2kW(5.6PS)/3600rpm	
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン		
燃料タンク容量		3.6L	燃料消費目安	約2時間
オイル量		0.6L(エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30)※ ²		
点火プラグ		LG F6TC (NGK:BP6ES / チャンピオン:N9YC)		
本体重量	36kg			
ランス・ノズル	ノズル交換式ランス 1本 ②15°拡散ノズル(黄色) 回転ノズル 1ヶ ③25°拡散ノズル(緑色) 交換噴口ノズル(5種) 各1ヶ ④40°拡散ノズル(白色) ①直射ノズル(赤色) ⑤洗剤吸引用ノズル(黒色)			
付属品	ガン※ ³ 1ヶ ストレーナー 1ヶ 洗剤吸引ホース 1ヶ 吐出ホース(10m)※ ³ 1本 水道直結用ホース(3m) 1ヶ ノズルクリーナーピン 1ヶ 吸入ホース(3m) 1本 水道直結用ホースバンド 1ヶ 余水ホース(3m) 1本			
J A N	4971770-590649			

※1:吸水した水を7～8m噴射することは可能ですが、距離が長いと圧力が落ちます。ノズル先端より2～3m位までは高圧でご使用いただけます。

※2:ご使用前にオイルを2ヶ所(エンジン・ポンプ)に入れてください。

※3:JCE-1510UKはワンタッチ式です。