

## EA115TA-1A(タンク付) 仕様



タンクでも水道ホース直結でも使える!

**どこでも洗浄**

High Pressure Washer

**タンク式 高圧洗浄機**

EA115TA-1A

最新型静音タイプが登場!

71.5dB 従来品 EA115TA-1 と比べて 運転音40%ダウン!

水圧がアップ!

最大許容圧力 **8.5MPa**  
(常用許容圧力:6.5MPa)

タンク容量 **23L**

一回の使用時間 **約7分**  
(タンク満水時)

最大吐出水量 **280 L/h**  
(常用吐出水量:220L/h)

消費電力 **1000w**

高圧ホースは長めの**10m!**

(セット内容)



(仕様)

## すぐに使える洗浄セット

### セット内容



① 本体・タンク	② 高圧ホース(10m)	③ ガン
④ ガンコネクタ	⑤ 拡散可変ランス	⑥ ターボランス
⑦ ノズルクリーナーピン	⑧ ワンタッチコネクタ	⑨ ホース継ぎ手
⑩ ホースバンド	取扱説明書・保証書	

### 仕様

電源	AC100V 50/60Hz共用	最大許容圧力	8.5Mpa(常用吐出圧力:6.5Mpa)
外形寸法	幅約400×奥行310×高さ約510(mm)	消費電力	1000w
最大吐水量	280L/h(常用吐水量:220L/h) <small>*ターボランス使用時</small>	本体重量	約6.5kg
電源コード	長さ約3m	主要材質	本体:ポリプロピレン

(使用方法)

**長時間の使用もOK!**  
水道からも給水できる! 広い面積もOK!

**ターボランス付き!**  
TURBO  
スパイラル水流で汚れを落とす!

スパイラル水流イメージ図

## どこでも洗浄可能! かんたん設置! 3STEP♪

**1** 本体に高圧ホースを取り付ける

**2** タンクに水を入れ、本体に取り付ける  
バックルで固定

**3** 電源を入れてスタート♪

**POINT!**  
水道のない場所でも使用OK!!

**コンパクトに収納可能!**

本体をコンパクト!  
バックルに入れる