

EA115TB-30

商品情報

高圧洗浄機のガンと本体が一体化したハンディウォッシャー。
充電電池の取り付けだけで使用できるポータブルタイプ。

据え置き本体も電源コードも水タンクもないからいつでも、どこでも使える。
マンションなどのベランダはもちろん、外壁掃除やコケ落とし、車・自転車・バイクの洗車、キャンプ片付けにも大活躍。

【手軽に使えるコードレス】
取り回しが良いコードレスタイプ。
電源がない場所でも使用可能。
洗車や壁面掃除はもちろん、アウトドアにも。

【ハイパワー18V】
18Vのハイパワーで、作業効率もアップ。
コードレスでもパワフルに洗浄。

【タンクレスでどこでも使える】
バケツなどに入れた水をくみ上げる吸水タイプ。
専用タンクがないので、場所を選ばず使えます。

【3つの水流と水圧切替で、汚れに合わせて洗浄】
3つのノズルがついた拡散可変ランスは直噴・拡散・シャワーの3つの水流を生み出します。
水温40度までの温水が使えます。

◇直噴

しつこい泥汚れ、コケ落としなどにピッタリ。

ピンポイントに汚れを落とします。

◇拡散

ベランダや外壁の掃除などの清掃に。

帯状に広がり広範囲を洗えます。

◇シャワー

水撥ねが気になる場所や、丁寧に掃除したいときに。

低圧で広範囲に水流を送ります。

キャンプ用品のお掃除にも。

【ダブルロックで誤作動防止】

安全スイッチを押しながら運転スイッチを押すと起動。

「ダブルロック仕様」で不意の誤作動を防止します。

商品仕様

●商品サイズ (cm)

幅約88.4×奥行約8.2×高さ約24.3

●質量(専用高圧ホースを除く)

約1.8kg

●吐出圧力

2.2MPa

●吐出水量

1.8L/min

●付属品

充電式リチウムイオン電池：IBL1820、充電器：IBLC18、専用高圧ホース、ホース用フィルター、拡散ノズル、ノズルクリーニングピン

●使用温度範囲

0～40℃

●連続使用時間

強運転：約15分

弱運転：約40分

●定格電圧

DC18V

【充電電池仕様】

●種類

リチウムイオン二次電池

●定格電圧

DC18V

●容量

2000mAh

●使用温度範囲

0～40℃(充電時：5～35℃)

【充電器仕様】

●入力

AC100V 50/60Hz

●出力

DC20V 2A

●充電時間

約70分