



Industriezerstäuber-750 ml

PE-orange-Kunststoffdüse

Artikel-Nr.: 06 267
EAN: 4103810062674
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Inhalt Behälter (ml): 750
 Sprühvolumen pro Hub (ml): 0,9
 Werkstoff Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
 Farbe Behälter: orange
 Höhe (mm): 290
 Grundfläche Ø (mm): 100
 Gewicht (kg): 0,11

Spezifikation

- Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse (00 258)
- Anhänger mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Geeignet für verschiedene Chemikalien, z. B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel
- Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z. B. Ameisen- und Essigsäure
- Standfeste konische Flaschenform

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 310 x 310 x 135
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 0,87
 Verpackungseinheit: 6,0