

EA115Y-2

電池式スプレー

Ver.1.1

## ◆特 長

- 単1電池4本(アルカリ電池使用)でタンク54杯分(540ℓ)作業可能。  
(最大散布時間:6時間)
- 万一の電池切れの場合も、自動落下式なので使用できます。
- 散布量、散布幅が変わる噴口付
- 背負って使用するタイプです。
- 除草剤用、アルカリ溶剤は使用できません。

## ◆仕 様

電 源	単1電池 4本
作業時間目安	6時間(アルカリ電池使用時)
タンク容量	10ℓ
ホース長	内径:8.5mm、長さ:1100mm
ノズル長	450mm
サイズ	330X505X155(T)mm
重 量	3.0kg(タンク空の時)
タンク材質	ポリエチレン
ポンプ	インペラーポンプ
モーター	直流6Vモーター
散布量	噴板(通常散布用):1.0~2.0ℓ/min(自在調整機能)
	噴板(少量散布用):0.3~0.7ℓ/min(自在調整機能)
散布圧力	0.015Mpa (0.15kgf/cm <sup>2</sup> )
接続ねじ	噴口接続M12(専用噴口)



23.Dec.