

エンジン動噴

背引き機能



■付属噴口



縦型二頭口噴口



カバー付泡状除草噴口

ノズル仕様

ノズルパイプ: 60cm
ホース: φ6×1.5m
接続ネジ: G1/4

カスケード式

ノズル接続ネジ G1/4

2サイクル

ES-10CDX
EA115YB-21

機種	ES-10CDX	ES-15CDX
タンク容量	10L	15L
ポンプ	型式	カスケード式
	最高圧力	締め切り時: 0.8MPa (8kgf/cm ²)
	最大吸水量	6L/分
	噴霧量	縦型二頭口: 2L/分、(カバー付)泡状除草: 0.6L/分
	噴霧目安*	縦型二頭口: 幅約1m、カバー付泡状除草: 幅約0.35m
エンジン	エンジン名称	工進 KC22-C
	形式	空冷2サイクルガソリンエンジン
	始動方式	リコイルスターター方式 ※背引き機能付
	排気量	22.6cm ³ (cc)
	最大出力/回転数	0.5kW (0.67PS) / 6500rpm
	燃料	2サイクルオイル混合ガソリン50:1 (FC級以上)
	燃料タンク容量	約0.5L
	オイル量	-
点火プラグ	チャンピオン: RCJ6Y	
燃料消費目安	約50分	
本体重量	5.7kg	5.9kg
付属品	カバー付泡状除草噴口 (10CDX/15CDXのみ)、 泡状除草噴口 (20Cのみ)、 縦型二頭口噴口、 吐出ホース (1.5m)、	ノズルパイプ (60cm)、 握りグリップ、 ボールコック、 計量カップ、 エンジン工具 一式
J A N	4971770-452794	4971770-452800