

エンジン動噴(高圧 シングルピストン式)

GARDEN SPRAYER

2エンジン搭載
サイクル

10L / 15L / 20L
タンク / タンク / タンク

圧力6段階
切替

スタート名人

高圧3.0MPaだから
消毒から除草まで使える!



ES-10PDX



ES-20PDX

ノズル長さ 60cm
ノズル接続ネジ G1/4

※2016年現在

■付属噴口



消毒用
縦型
二頭口噴口



除草用
カバー付
泡状除草噴口
(15PDX/20PDXのみ)

■仕様

EA115YB-24

機種	種	ES-10PDX	ES-15PDX	ES-20PDX
タンク容量	型	10L	15L	20L
ポンプ	式	一連差動ピストン式(シングルピストン式)		
	最高圧力	締め切り時: 3.0MPa (30kgf/cm ²)		
	最大吸水量	5.2L/分		
	噴霧量	縦型二頭口(高圧時): 3.5L/分・カバー付泡状除草噴口(除草時): 0.63L/分		
噴口	縦型二頭噴口	カバー付泡状除草噴口、縦型二頭噴口		
エンジン	エンジン名称	工進 KC22-D		
	形式	空冷2サイクルガソリンエンジン		
	排気量	22.6cc		
	最大出力/回転数	0.5kW (0.67PS) / 6500rpm		
	燃料	2サイクルオイル混合ガソリン【50:1 (使用オイル FC級以上)】		
	燃料タンク容量	約0.5L		
	始動方式	リコイルスターター方式(スタート名人)		
燃料消費目安	約50分			
本体重量		6.9kg	7.1kg	7.3kg

オプションパーツ(共通)



ESシリーズ用専用キャリアー

1台2役
背負いでも・
背負わなくてもOK!



タンクを背負う時に
台に置けるので
背負いやすい*



型式: ESC-1

対応機種: ES-Pシリーズ、ESシリーズ、ES-Cシリーズ

サイズ: 幅430mm×長さ450mm×高さ900mm

ホース: φ6×20m付

接続ネジ: G1/4

※20Lタンクは上部の台に置くことはできません。

オプションパーツ

小型鉄砲ノズル(87cm)
型式: NZ-870



直射4mOK

対応機種:
ES-Pシリーズ
ESシリーズ
穴径:
φ1.2mm
ネジ径: G1/4

