

エンジン動噴



ES-10P

■付属噴口



縦型二頭口噴口



泡状除草噴口

(ES-10Pのみ)



カバー付泡状除草噴口

(10PDX/15PDX/20PDXのみ)

ノズル仕様

ノズルパイプ: 60cm
ホース: 1.5m
接続ネジ: G1/4

ピストン式

ノズル接続ネジ G1/4

圧力 6段階切替

2サイクル

EA115YB-24

機種	ES-10P	ES-10PDX	ES-15PDX	ES-20PDX
タンク容量	10L		15L	20L
ポンプ	型式	一連差動ピストン式(シングルピストン式)		
	最高圧力	締め切り時: 3.0MPa (30kgf/cm ²)		
	最大吸水量	5.2L/分		
	噴霧量	縦型二頭口(高圧時): 3.5L/分 (カバー付)泡状除草(除草時): 0.63L/分		
	噴霧目安*	縦型二頭口噴口: 幅約1.3m、泡状除草: 幅約0.5m、カバー付泡状除草: 幅約0.35m		
エンジン	エンジン名称	工進 KC22-D		
	形式	空冷2サイクルガソリンエンジン		
	始動方式	リコイルスターター方式(スタート名人)		
	排気量	22.6cm ³ (cc)		
	最大出力/回転数	0.5kW(0.67PS)/6500rpm		
	燃料	2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上		
	燃料タンク容量	約0.5L		
オイル量	-			
点火プラグ	チャンピオン: RCJ6Y			
燃料消費目安	約50分			
本体重量	6.9kg		7.1kg	7.3kg
付属品	泡状除草噴口(10Pのみ)、 カバー付泡状除草噴口(DXのみ)、 縦型二頭口噴口、 吐出ホース(1.5m)、 ノズルパイプ(60cm)、			握りグリップ、 ボールコック、 計量カップ、 エンジン工具一式
J A N	4971770-453548	4971770-453449	4971770-453524	4971770-453531

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。★P.29参照

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。