

背負い式手動噴霧器

噴霧器

手動式 R W D X

■付属噴口



縦型
二頭口噴口



カバー付
泡状除草噴口

新商品
2023年春予定



RW-7DX



RW-15DX

ノズル 仕様

ノズルパイプ: 60cm
ホース: 1.2m
噴口接続部: G $\frac{1}{4}$
ノズルパイプ接続部: G $\frac{1}{4}$

EA115YH-8A

EA115YH-9A

機種	RW-7DX	RW-10DX	RW-15DX
タンク容量	7L	10L	15L
ポンプ	ポンプ形式	ダイヤフラムポンプ	
	最高圧力	締め切り時: 0.4MPa(4kgf/cm ²)	
	噴口	縦型二頭口噴口	
	噴霧量 (0.3MPa時)	0.7L/分 カバー付泡状除草噴口: 0.6L/分	
本体重量	3.3kg	3.3kg	3.7kg
付属	縦型二頭口噴口、カバー付泡状除草噴口、 ノズルパイプ(60cm)、計量カップ、ボールコック		
J A N	4971770-454279	4971770-453685	4971770-453692

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。