

月に1回、空気圧チェック
してみませんか？



※使用イメージ

空気圧で

燃費がよくなる！

燃費が
向上します

タイヤの寿命が
延びます

乗り心地が
よくなります



ML-260

最高圧力
700
kPa

- 入力電源: DC12V
 - 動力電流: 3.5A(MAX10A)
 - 連続使用: 30分以内
 - メーター表示: 0~700kPa
 - ヒューズ容量: 10A(ガラス管ヒューズ)
 - エアホースの長さ: 600mm
 - 電源コードの長さ: 3000mm
 - 重量: 約780g
 - 商品サイズ: 185(W)×77(D)×150(H)mm
 - パッケージサイズ: 190(W)×80(D)×159(H)mm
- JANコード: 4906918206274
■ITFコード: 0104906918206273



ML-270

最高圧力
825
kPa

デジタル
表示

オートストップ
機能付

- 入力電源: DC12V
 - 動力電流: 3.5A(MAX10A)
 - 連続使用: 30分以内
 - メーター表示: 0~999kPa
 - 圧力設定範囲: 5~825kPa
 - ヒューズ容量: 10A(ガラス管ヒューズ)
 - エアホースの長さ: 600mm
 - 電源コードの長さ: 3000mm
 - 重量: 約770g
 - 商品サイズ: 185(W)×77(D)×150(H)mm
 - パッケージサイズ: 190(W)×80(D)×159(H)mm
- JANコード: 4906918206281
■ITFコード: 0104906918206280

12V
バッテリー専用

アクセサリ
ソケット

ボール・浮き輪用
ノズル2種付