

クリンファイト®R

●用途

空調密閉冷温水系配管、機器の腐食防止

●特長

◆ 5～80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して優れた防食効果を発揮します。

◆ クリケミカル®Rで洗浄した後の腐食防止に最適です。

●作用機構

金属表面に酸化皮膜を形成し腐食を防止

●標準使用量

系内の保有水量に対して5kg/m³(5,000mg/L)

●投入方法

所定量を膨張タンクに投入し、配管下部より膨張タンク相当量の水をブローします。

●特記事項

◆ クリンファイト®Rは、密閉冷温水系専用の防食剤です。温水を加温水として使用する場合、または給湯回路と共通の場合は使用できません。

◆ 3カ月に1回薬品濃度を分析し、不足している場合は追加投入してください。

●物性

pH(原液) 7.2～9.2 比重 1.24～1.28

●使用上の注意

◆ 薬剤の含まれる冷温水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。

◆ 河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値以下に希釈してください。

●包装・荷姿

液体10kg ダンボール箱

