

EA121BA-1 750cc[下カップ付]スプレーガン

スプレーマンが望む
すべての要求を高レベルで満たした
ハイパーパフォーマンスモデル!



○最大限の容量を確保したドデカヘッドを採用し、低い入力圧力でも高次元での塗料の微粒化を達成します。

○シーリング部にテフロンパッキングを採用し、ガン洗浄機やシンナーのドブ漬け洗いを可能にしています。

- 吸上げ式
- 吹き付け空気圧…0.2MPa
- ノズル口径…1.5mm
- 塗料ニップル…G1/4”
- 吹き付け距離…220mm
- 空気使用量…245l/min
- パターン開き…200mm
- 重量…700g(ガン、カップ含み)